


Термоусаживаемые трубки TUT EKF PROxima




Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка TUT EKF PROxima может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей с помощью колпачков, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, цветовой маркировки изделий ит.д. Основное свойство термоусаживаемой трубки – способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка TUT полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.



Широкий выбор различных вариантов упаковок: в рулонах, в отрезках 1 метр, в розничной упаковке 10 см



Широкий выбор различных цветов: черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый, желто-зеленый



Широкий выбор различных габаритов изделий. Диаметр: от 1 до 120 мм (до усадки трубки)



Самозатухающая, в состав включены антипирены, подавляющие процесс горения

В рулонах

Наименование	Размеры до термоусаживания, мм			Размеры после термоусаживания, мм			Продольная усадка, %, не более	Кол-во в упаковке, м	Артикул						
	Ном. диаметр, мм	Толщина стенки, мм		Ном. диаметр, мм	Толщина стенки, мм				Цвет						
		Ном. отклонение	Предельное отклонение		Ном. отклонение	Предельное отклонение			Желтый	Желто-зеленый	Зеленый	Красный	Синий	Черный	Белый
TUT нг 2/1	2	0,25	0,05	1	0,45	0,1	5	200	tut-2-y	tut-2-yg	tut-2-j	tut-2-r	tut-2-g	tut-2-b	tut-2-w
TUT нг 3/1,5	3	0,25	0,05	1,5	0,45	0,1		200	-	tut-3-yg	-	-	-	tut-3-b	-
TUT нг 4/2	4	0,25	0,05	2	0,45	0,1		200	tut-4-y	tut-4-yg	tut-4-j	tut-4-r	tut-4-g	tut-4-b	tut-4-w
TUT нг 5/2,5	5	0,35	0,05	2,5	0,55	0,1		100	-	tut-5-yg	-	-	-	tut-5-b	-
TUT нг 6/3	6	0,35	0,05	3	0,55	0,1		100	tut-6-y	tut-6-yg	tut-6-j	tut-6-r	tut-6-g	tut-6-b	tut-6-w
TUT нг 8/4	8	0,35	0,05	4	0,55	0,1		100	tut-8-y	tut-8-yg	tut-8-j	tut-8-r	tut-8-g	tut-8-b	tut-8-w
TUT нг 10/5	10	0,35	0,05	5	0,6	0,1		100	tut-10-y	tut-10-yg	tut-10-j	tut-10-r	tut-10-g	tut-10-b	tut-10-w
TUT нг 12/6	12	0,35	0,1	6	0,7	0,1		100	tut-12-y	tut-12-yg	tut-12-j	tut-12-r	tut-12-g	tut-12-b	tut-12-w
TUT нг 16/8	16	0,35	0,1	8	0,7	0,1		100	tut-16-y	tut-16-yg	tut-16-j	tut-16-r	tut-16-g	tut-16-b	tut-16-w
TUT нг 18/9	18	0,4	0,1	9	0,8	0,1		100	tut-18-y	tut-18-yg	tut-18-j	tut-18-r	tut-18-g	tut-18-b	tut-18-w
TUT нг 20/10	20	0,5	0,1	10	0,9	0,1		100	tut-20-y	tut-20-yg	tut-20-j	tut-20-r	tut-20-g	tut-20-b	tut-20-w
TUT нг 25/12,5	25	0,5	0,1	12,5	0,9	0,1		50	tut-25-y	tut-25-yg	tut-25-j	tut-25-r	tut-25-g	tut-25-b	tut-25-w
TUT нг 30/15	30	0,5	0,1	15	1	0,2		50	tut-30-y	tut-30-yg	tut-30-j	tut-30-r	tut-30-g	tut-30-b	tut-30-w
TUT нг 35/17,5	35	0,5	0,1	17,5	1	0,2		50	-	-	-	-	-	tut-35-b	-
TUT нг 40/20	40	0,5	0,1	20	1	0,2		50	tut-40-y	tut-40-yg	tut-40-j	tut-40-r	tut-40-g	tut-40-b	tut-40-w
TUT нг 50/25	50	0,5	0,1	25	1	0,2		50	tut-50-y	tut-50-yg	tut-50-j	tut-50-r	tut-50-g	tut-50-b	tut-50-w
TUT нг 60/30	60	0,6	0,1	30	1,2	0,2		25	tut-60-y	tut-60-yg	tut-60-j	tut-60-r	tut-60-g	tut-60-b	tut-60-w
TUT нг 80/40	80	0,6	0,1	40	1,2	0,2		25	tut-80-y	-	tut-80-j	tut-80-r	tut-80-g	tut-80-b	tut-80-w
TUT нг 100/50	100	0,6	0,1	50	1,2	0,2		25	tut-100-y	-	tut-100-j	tut-100-r	tut-100-g	tut-100-b	tut-100-w
TUT нг 120/60	120	0,6	0,1	60	1,2	0,2		25	tut-120-y	-	tut-120-j	tut-120-r	tut-120-g	tut-120-b	tut-120-w